



DESCORNA E CASTRAÇÃO

◆ PRODUTOS DE CASTRAÇÃO

anéis elastradores e aplicadores | emasculadores e pinças de castração

◆ PRODUTOS DE DESCORNA

DESCORNADORES ELÉCTRICOS e OUTROS | FIOS DE DESCORNA e PRODUTOS CÁUSTICOS

◆ PRODUTOS DESCONTINUADOS

Regulamentos sobre Descorna:

No início de 2009, a descorna em bovinos começou a basear-se nas Recomendações do Comité da Convenção Europeia de 21 de Outubro de 1988.

O artigo 17 estipula que a descorna por outros meios que não seja remover os chifres cirurgicamente devem ser proibidos.

No entanto, existem algumas excepções:

- Bovinos com menos de 4 semanas de vida: pode-se efectuar a descorna através de processo químico ou cauterizando sem anestesia.

- Bovinos com mais de 4 semanas de vida: descorna através métodos cirúrgicos ou de cauterização sob o efeito da anestesia por um veterinário ou profissional qualificado.

- A Carta das Boas Práticas diz o seguinte:

É recomendável efectuar a descorna do gado antes das 6 semanas respeitando as recomendações.



ANEL ELASTADOR

19131021	Embalagem de 100
19131495	Embalagem de 500

Anéis de borracha para castração. Qualidade superior, borracha rolada.

APLICADOR ELASTADOR

19228038

Com abertura muito larga para uma fácil aplicação. Fabricado em aço niquelado forjado. Muito resistente.



**APLICADOR ELASTADOR
AÇO INOX**

19131540

Com abertura muito larga para uma fácil aplicação. Grande desmultiplicação. Fabricado em aço galvanizado forjado. Muito resistente. O "topo de gama".





EMASCULADOR REIMERS 33CM

19131023

Para cavalos.

PINÇA CASTRAÇÃO BURDIZZO

19131029	23cm
19131481	30cm
19131028	34cm
19131027	40cm
19131026	48cm

Articulado, com travão de encerramento. Fabricado em aço niquelado de elevada qualidade. A pinça deve ser armazenada aberta após utilização e limpeza.





**DESCORNADOR ELECTRICO
TECNALL COM CABO MADEIRA 3001**

19138001	
19138013	Ponta p/ Desc. Tecnall 12mm
19138014	Ponta p/ Desc. Tecnall 15mm
19138015	Ponta p/ Desc. Tecnall 18mm

Descornador eléctrico de 150 Watts com cabo de madeira. Ligação à rede.

**DESCORNADOR ELECTRICO
220V-200W**

19145015	
19260415	Ponta p/ Desc. 200W 14mm
19260416	Ponta p/ Desc. 200W 18mm

Elemento de aquecimento em aço inoxidável. Somente para conexão directa ao casquilho ligado à terra com 230V. O desempenho de aquecimento elevado de ~ 700° C permite a descorna do animal entre as 2 e as 6 semanas de vida.



DESCORNADOR EURO FARM 250W

19145494	
19145495	Ponta p/ Desc. 250W 18mm

Conexão de 230V. Com cerca de 36cm de comprimento. Ponta de descorna em aço inoxidável com um diâmetro de 18mm. Libertação de um alto nível de aquecimento. Com pega ergonómica, leve e fácil de manusear.



FIO DESCORNA	
19145485	12m
19145324	3,6m

**PUNHOS PARA FIO DESCORNA
(PAR)**

19228014



PASTA DE DESCORNA

19131553

Para a descorna de vitelos.



**APLICADOR ELASTRADOR
PLASTICO**

19228048

**DESCORNADOR A GAS EXPRESS
COM PONTA DE 15MM**

19145632

19145633

Botelha a Gás

- Atinge a temperatura de 700°C em 3-4 minutos
- Duração de 1 cartucho: 3-5 horas.

